



**TS Sensor 3 postes confort, thermostat, bus KNX intégré, verre aluminium perso**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 45 °C

**Fonctions**

Avec thermostat d'ambiance Oui

**Puissance**

Courant absorbé 23 mA

**Dimensions**

Profondeur de montage 24,20 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 27 mm

Hauteur 160 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 37,70 mm

**Equipement**

Nombre de points d'exploitation 8

**Commandes et indicateurs**

Avec affichage LED Oui

**Matière**

Couleur Aluminium

Code RAL 9006

Matière Aluminium, Verre

Finition Brillant

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

**Ecran**

Avec écran d'affichage Oui

**Textes**

Function Pour fonctions de commutation, variation, store, régulateur de température, Avec fonction protection de vanne

Mode de montage Pour montage vertical

75643134



|                        |   |
|------------------------|---|
| Mode de fonctionnement | Modes de fonctionnement du régulateur : confort, stand-by, nuit et protection antigel/surchAuffe  |
| Température            | Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe, Mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe |
| Tension                | Fonctionnement sur la sortie sans étranglement de l'alimentation KNX possible (respecter le courant absorbé), Alimentation distincte requise                  |