


# K010

## Barrette de connexion 2X5X4mm



- Architecture
  - Nombre de pôles  
5 P
- Principales caractéristiques électriques
  - Tension nominale  
500 V
  - Courant nominal  
32 A
- Dimensions
  - Profondeur produit installé  
25 mm
  - Hauteur produit installé  
18 mm
  - Largeur produit installé  
55 mm
- Matières
  - Transparent  
Non
- Installation, montage
  - Couple de serrage  
1Nm
- Connexion
  - Section de raccordement en câble rigide pour la commande  
0.75/4 mm<sup>2</sup>
  - Section de borne  
4 mm<sup>2</sup>
  - Section de raccordement en câble souple pour la commande

0.75/4 mm<sup>2</sup>

- Accessoires inclus
  - Plaque de fermeture requise  
Non