

# EH071

Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 7 jours avec réserve



## Architecture

Mode de fixation rail DIN

## Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi  $U_e$  210 / 230 V

Fréquence assignée 50;60 Hz

## Dimensions

Profondeur produit installé 65 mm

Hauteur produit installé 90 mm

Largeur produit installé 18 mm

## Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0.5 W

## Gestion des ampoules incandescentes

P max. avec lampes à incandescence 900 W

## Connexion

Type de connexion	cage à vis
Type de contact	1 inverseur libre de potentiel
Configuration	
Changement été / hiver	manuel
Finesse de programmation	105 mn
Type de programmeur	analogique
Cycle de programmation	1x7J
Equipement	
Nombre de voies	1
Réserve de marche	200 h
Utilisation	
Cycle	hebdomadaire
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Conditions d'utilisation	
Précision de marche	60