

# WE025

## Poussoir Essensya porte-étiquette 10+1F 10A

### Architecture

Type de commande	bouton poussoir
Type d'organe de commande	Bouton poussoir
Nombre de touches	1
Mode de fixation	encastré

### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	en accessoire
-----------------	---------------

### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
Tension nominale	250V

### Dimensions

Profondeur produit installé	35 mm
Hauteur produit installé	70 mm
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x36
Largeur produit installé	75 mm

---

#### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

---

#### Matières

Couleur	blanc
---------	-------

---

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
-------------	----------------------

---

Matière	polycarbonate
---------	---------------

---

Matière	polycarbonate (PC)
---------	--------------------

---

Type de traitement de surface	brillant
-------------------------------	----------

---

#### Installation, montage

Mode de fixation	A vis
------------------	-------

---

#### Connexion

Section de raccordement en câble souple	1,5 ; 2,5mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

---

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
---	---

---

Type de connexion	cage sans vis
-------------------	---------------

---

Type de contact	1O+1F
-----------------	-------

---

#### Standards

Homologations	EN 60669-1
---------------	------------

---

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
---	----

---

Indice de protection IP	IP41
-------------------------	------

---

Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
------------------------	----------------

---

#### Conditions d'utilisation

Température de stockage	-10/50 °C
-------------------------	-----------

---