

TR221

1 sortie volets roulants à encastrer



- Architecture
 - Système bus
KNX
 - Nombre de sorties stores volet roulant
1
 - Mode de fixation
encastré
- Fonctions
 - Module de bus amovible
Non
- Commandes & indicateurs
 - Voyant lumineux
oui
- Connectivité
 - Système bus, bus radio
Yes
 - Système bus LON
Non
 - Système bus Powernet
Non
- Principales caractéristiques électriques
 - Type de tension d'alimentation
DC
- Intensité du courant
 - Nombre de circuits d'entrée
0
 - Courant de commutation max.

5 A

- Puissance
 - Puissance d'emploi à 230V en AC1
1000 W
- Matières
 - Couleur
gris
- Connexion
 - Section de raccordement en câble souple
0,5 ; 2,5mm²
 - Section de raccordement en câble rigide
0,5 ; 2.5mm²
 - Type de connexion
cage à vis
- Éléments fournis
 - Raccordement bus incl.
Non
- Equipement
 - Radio bidirectionnelle
Yes
- Sécurité
 - Indice de protection IP
IP20