

# KB163P

Barre de pontage 1P 63A languette 10mm<sup>2</sup> marron 13M

## Architecture

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Nombre de pôles | 1 P |
| Type de pôles   | 1 P |

## Compatibilité

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Destiné aux références compatibles | ----- |
|------------------------------------|-------|

## Tension

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Tension maxi d'utilisation          | 230 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV  |

## Dimensions

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 228 mm |
|----------|--------|

## Matières

|         |        |
|---------|--------|
| Couleur | marron |
|---------|--------|

## Installation, montage

|  |     |
|--|-----|
| Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire | Non |
|--|-----|

---

Connexion

Section de raccordement en câble rigide 10 mm<sup>2</sup>

---

Adapté aux appareils avec connecteur neutre Non

---

Type de connecteur barre à languette

---

Type de connexion cage à vis

---

Configuration

Pas en module 1

---

Standards

Directive européenne WEEE concerné

---