

EC100

Compteur d heures

Architecture

Mode de fixation	rail DIN
------------------	----------

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50 Hz
--------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	60 mm
-----------------------------	-------

Hauteur produit installé	90 mm
--------------------------	-------

Largeur produit installé	35 mm
--------------------------	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1.5 W
-----------------------------------	-------

Alimentation

Tension d'alimentation	230V +/- 15%
------------------------	--------------

Installation, montage

Type de montage	rail DIN
-----------------	----------

Connexion

Section de raccordement en câble souple 1 ; 6mm²

Section de raccordement en câble rigide 1,5 ; 10mm²

Type de connexion cage à vis

Equipement

Unité de lecture 1 h

Nombre de digits 6

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de stockage -20/60 °C
