

# VM30606H

Consumer unit, Design30, dual row, 6+6way, 100A, 30mA, RCCB incomer



## Architecture

Nombre de poles de l'interrupteur principal 2

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

## Dimensions

Profondeur produit installé	105 mm
-----------------------------	--------

Hauteur produit installé	480 mm
--------------------------	--------

Largeur produit installé	220 mm
--------------------------	--------

Largeur dans les unités de division	12
-------------------------------------	----

## Porte, couvercle

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Type de fermeture de la porte	Pas de fermeture
-------------------------------	------------------

Nombre de portes	1
------------------	---

Cadenassable	Non
--------------	-----

## Matières

Matière	acier
---------	-------

---

Connexion

Nombre de phases accessibles	1
------------------------------	---

---

Éléments fournis

Nombre de RCCB dans l'enveloppe	2
---------------------------------	---

---

Équipement

Nombre de rails modulaires	2
----------------------------	---

---

Nombre rangées	2
----------------	---

---

Nombre de rails	2
-----------------	---

---

Accessoires	Non
-------------	-----

---

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

---

Sécurité

Indice de protection IP	IP2XC
-------------------------	-------

---