

LF1501509010

Goulotte 15015, blanc paloma



Architecture

Mode de fixation bottom punched

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 15 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 15 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 1

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 1

Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

Matières

Couleur blanc paloma

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Câble

Section intérieure / utile 150 mm²

Équipement

Nombre de compartiments 1

Utilisation

Type produit cheminement de câble Socle et couvercle

Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-5 / 65 °C
-------------------------------	------------
