

LFF2003608014

Goulotte Liféa 20X35, 1 cloison, sans agrafe, Marron



Architecture

Mode de fixation bottom punched

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 20 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 35 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

Espacement vertical des perforations 14 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 2

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 2

Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

Caractéristiques techniques LFF2003608014

Matières	
Couleur	marron
Couleur RAL	RAL 8014 - Brun sépia
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Câble	
Section intérieure / utile	420 mm ²
Equipement	
Nombre de cloisons fixes	1
Utilisation	
Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
Standards	
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire