

LFF4004007030

Goulotte Liféa 40X40 avec eclisses RAL 7030



Architecture

Mode de fixation bottom punched

Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'eclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 40 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 40 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 6

Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

Matières

Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7030 - Gris pierre
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Câble	
Section intérieure / utile	1200 mm ²
Équipement	
Nombre d'agrafes par mètre	2
Utilisation	
Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
Standards	
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire