

VM71214HK

Consumer unit, Design30, dual row, 12+14, 100A, sw disconnect, 2*63A, 30mA, RCCB, KO



Architecture

Nombre de poles de l'interrupteur principal 2

Mode de fixation en saillie

Dimensions

Profondeur produit installé 105 mm

Hauteur produit installé 480 mm

Largeur produit installé 364 mm

Largeur dans les unités de division 26

Porte, couvercle

Couvercle/porte transparent(e) Non

Cadenassable Non

Matières

Matière acier

Connexion

Nombre de phases accessibles 1

Caractéristiques techniques VM71214HK

Éléments fournis

Nombre de RCCB dans l'enveloppe 2

Équipement

Accessoires Non

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP2XC
