




ATA122009016



## Moulure ATA 12x20 blanc L=2,10m

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	13 mm
Largeur	24 mm
Longueur	2 100 mm
Section intérieure/utile	240 - 240 mm <sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	1
---	---

#### Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Pure

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	15 - 60 °C
------------------------	------------

#### Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

#### Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Eclisse incluse	Oui
Avec film de protection	Non

#### Installation, montage

Perforation de socle	Non
----------------------	-----