



Moulure ATA 12x20 Marron L=2, 10m 1clois.

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	13 mm
Largeur	24 mm
Longueur	2 100 mm
Section intérieure / utile	240 - 240 mm ²

ATA122018014



Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	1
---	---

Matière

Matériaux	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	8014
Couleur	Marron

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 65 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

Equipement

Nombre de cloisons	1
Nombre de cloisons clipsables	0
Agrafe incluse	Non
Avec film de protection	Non