



ATA122018014

**Moulure ATA 12x20 Marron L=2,10m 1clois.**

**Caractéristiques techniques**

Mode de fixation	bottom punched
Traitement antibactérien	Non
Auto-adhésif	Non
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Hauteur de goulotte	13 mm
Longueur	2100 mm
Largeur de goulotte	24 mm
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	0
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	0
Forme de couvercle	prémonté
Couleur	marron
Couleur RAL	RAL 8014 - Brun sépia
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non
Adapté à un usage extérieur	Non
Fixation de conduite intérieure	Non
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	14
Section intérieure / utile	240 mm <sup>2</sup>
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	10
Nombre de cloisons fixes	1
Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre d'agrafes par mètre	4
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Indice de protection IP	IP40
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07
Température de service	-5...65 °C