



Moulure ATA 12x20 blanc L=2, 10m 1cloison

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	20 mm
Largeur	12 mm
Longueur	2 100 mm
Largeur du couvercle	12 mm
Section intérieure / utile	240 - 240 mm ²

ATA122019016



Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	1
---	---

Matière

Matériaux	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Pure

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	15 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	1
Nombre de compartiments	2 - 2
Nombre de cloisons clipsables	0
Agrafe incluse	Oui
Avec film de protection	Non

Installation, montage

Perforation de socle	Non
----------------------	-----