



ATA122039010

**Angle extérieur variable pour moulure ATEHA 12x20mm en blanc pure**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	13 mm
Largeur	24 mm

**Accessoires**

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

**Réglages**

Plage angulaire	83 - 140
-----------------	----------

**Matière**

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc paloma
Code RAL	9010

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Equipement**

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----