




ATA122049016



### Angle intérieur variable pour mouleure ATHEA 12x20mm en blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Accessoires

Configuration de la pièce de forme Moulé

##### Réglages

Plage angulaire 83 - 140

##### Dimensions

Hauteur 13 mm

Largeur 24 mm

##### Matière

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Traitement de surface Non traité

Couleur Pure

Code RAL 9016

##### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Classe de protection (IP) IP40

##### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 Non

##### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 60 °C

##### Equipement

Avec film de protection Non

Produit compatible avec ATA 12x20