



ATA123499016



## Support double appareillage saillie Legrand pour ATA12/16x30 blanc

### Caractéristiques techniques

#### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

#### Dimensions

Hauteur	101 mm
Largeur	140 mm
Profondeur	30 mm
Profondeur de montage	0

#### Équipement

Avec entrée de câble	Oui
----------------------	-----

#### Installation, montage

Position de montage/connexion	Horizontal, Vertical
Montage	Goulottes et moulures

#### Matière

Matière	PC-ABS
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Pure
Code RAL	9016
Finition	Mat
Contient des matériaux recyclés (% du poids total)	0

#### Accessoires

Avec couvercle de cadre	Oui
-------------------------	-----

#### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP40
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Résistant aux chocs	Oui

#### Conditions d'utilisation

Température de service	15 - 60 °C
------------------------	------------

#### Textes

Joint d'étanchéité	Pièces d'isolation en matière plastique : sans halogène, sans phosphore et sans silicone
Mode de montage	Pour le montage en saillie avec plaque de montage
Produit compatible avec	ATA 12x20, ATA 12x30, ATA 16x30