



ATA125008014

## Moulure ATA 12x50 Marron

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Hauteur                  | 13 mm                     |
| Largeur                  | 52 mm                     |
| Longueur                 | 2 000 mm                  |
| Section intérieure/utile | 550 - 550 mm <sup>2</sup> |

#### Capacité

|   |   |
|---|---|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 4 |
|---|---|

#### Matière

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Matière               | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement de surface | Non traité              |
| Code RAL              | 8014                    |
| Couleur               | Marron                  |

#### Sécurité

|   |      |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
| Indice de protection IP                           | IP40 |

#### Normes

|  |     |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 65 °C |
|------------------------|------------|

#### Connectivité

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Accessoires d'alignement | Sans éclisses |
|--------------------------|---------------|

#### Équipement

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Nombre de cloisons            | 0   |
| Nombre de cloisons clipsables | 0   |
| Éclisses incluses             | Oui |
| Avec film de protection       | Non |