



ATA125009010



Moulure ATA 12x50 Blanc Paloma

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	bottom punched
Traitement antibactérien	Non
Auto-adhésif	Non
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Hauteur de goulotte	13 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	52 mm
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	3
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	4
Forme de couvercle	prémonté
Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
Adapté à un usage extérieur	Non
Fixation de conduite intérieure	Non
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	44
Section intérieure / utile	550 mm ²
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	36
Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre de compartiments	1
Nombre d'agrafes par mètre	2
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Indice de protection IP	IP40
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07
Température de service	-5...65 °C