



ATA125018014

Moulure ATA 12x50 1 cloison Marron

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Hauteur | 13 mm |
| Largeur | 52 mm |
| Longueur | 2 000 mm |
| Section intérieure/utile | 550 - 550 mm ² |

Capacité

| | |
|---|---|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 4 |
|---|---|

Matière

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Matière | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement de surface | Non traité |
| Code RAL | 8014 |
| Couleur | Marron |

Sécurité

| | |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
| Classe de protection (IP) | IP40 |

Normes

| | |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 65 °C |
|------------------------|------------|

Connectivité

| | |
|--------------------------|---------------|
| Accessoires d'alignement | Sans éclisses |
|--------------------------|---------------|

Équipement

| | |
|-------------------------------|-----|
| Nombre de cloisons | 1 |
| Nombre de cloisons clipsables | 0 |
| Eclisse incluse | Oui |
| Avec film de protection | Non |