



ATA125038014

Angle Extérieur variable Marron

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|---------|-------|
| Hauteur | 12 mm |
| Largeur | 50 mm |

Accessoires

| | |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

Réglages

| | |
|-----------------|----------|
| Plage angulaire | 83 - 140 |
|-----------------|----------|

Matière

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Matière | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
| Traitement de surface | Non traité |
| Couleur | Marron |
| Code RAL | 8014 |

Sécurité

| | |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |
| Indice de protection IP | IP40 |

Normes

| | |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

Equipement

| | |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | Non |
|-------------------------|-----|