



Angle Extérieur variable Marron

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	12 mm
Largeur	50 mm
Accessoires	
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Réglages	
Plage angulaire	83 - 140
Matière	
Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Marron
Code RAL	8014
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Classe de protection (IP)	IP40
Normes	
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 60 °C
Equipement	

Avec film de protection