



ATA125039016

### Angle extérieur variable pour moulure ATHEA 12x50mm en blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	13 mm
Largeur	52 mm

##### Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

##### Réglages

Plage angulaire	83 - 140
-----------------	----------

##### Matière

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Pure
Code RAL	9016

##### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

##### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

##### Equipement

Avec film de protection	Non
Produit compatible avec	ATA 12x50