



ATA125199016



Support app. saillie Legrand pour moulure ATEHA 12/20x50mm blanc

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Dimensions

Hauteur	130 mm
Largeur	80 mm
Profondeur	30 mm
Profondeur de montage	0

Équipement

Avec entrée de câble	Non
----------------------	-----

Installation, montage

Position de montage/connexion	Horizontal, Vertical
Montage	Goulottes et moulures

Matière

Matière	PC-ABS
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Pure
Code RAL	9016
Finition	Mat
Contient des matériaux recyclés (% du poids total)	0

Accessoires

Avec couvercle de cadre	Oui
-------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP40
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Résistant aux chocs	Oui

Conditions d'utilisation

Température de service	15 - 60 °C
------------------------	------------

Textes

Joint d'étanchéité	Pièces d'isolation en matière plastique : sans halogène, sans phosphore et sans silicone
Mode de montage	Pour le montage encastré
Produit compatible avec	ATA 12x50, ATA 20x50