



ATA205049016

### Angle intérieur variable pour moule ATHEA 20x50mm en blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Accessoires

Configuration de la pièce de forme Moulé

##### Réglages

Plage angulaire 83 - 140

##### Dimensions

Hauteur 20 mm

Largeur 52 mm

##### Matière

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Traitement de surface Non traité

Couleur Pure

Code RAL 9016

##### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Classe de protection (IP) IP40

##### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 Non

##### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 60 °C

##### Équipement

Avec film de protection Non

Produit compatible avec ATA 20x50