



ATA207538014

### Angle Extérieur variable Marron

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	20 mm
Largeur	75 mm

##### Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

##### Réglages

Plage angulaire	83 - 140
-----------------	----------

##### Matière

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Marron
Code RAL	8014

##### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40

##### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

##### Équipement

Avec film de protection	Non
Produit compatible avec	ATA 20x75