



ATA207549010

### Angle intérieur variable pour mouleure ATHEA 20x75mm en blanc pure

#### Caractéristiques techniques

##### Accessoires

Configuration de la pièce de forme Moulé

##### Réglages

Plage angulaire 83 - 140

##### Dimensions

Hauteur 20 mm

Largeur 74 mm

##### Matière

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Traitement de surface Non traité

Couleur Blanc paloma

Code RAL 9010

##### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP40

##### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 Non

##### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 60 °C

##### Equipement

Avec film de protection Non