



ATA207549010



**Angle intérieur variable pour moulure ATHEA 20x75mm en blanc pure**

**Caractéristiques techniques**

Mode de fixation	clipsé
Traitement antibactérien	Non
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Hauteur de goulotte	20 mm
Longueur	54 mm
Largeur de goulotte	74 mm
Couvercle avec joint	Non
Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
Plage angulaire	83 / 140 °
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Sans halogène	Oui