



BA740040

**Goulotte de câblage en PVC BA7 40x40mm gris**

**Caractéristiques techniques**

Flexible	Non
Configuration des parois du profilé	Estampé
Résistant au cheminement	Oui
Hauteur de goulotte	40 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	40 mm
Largeur des découpes latérales	6 mm
Largeur de languette	6.5 mm
Forme de couvercle	en vrac
Couleur	gris
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Perforation de socle	EN 50085-2-3:1999
Mode de fixation	bottom punching
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	35
Section intérieure / utile	1018 mm <sup>2</sup>
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	25
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%)	49
Homologations	EN50085-2-3
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Classement UL 94	V0
Sans halogène	Non
Classement en réaction au feu	M1
Température ambiante	-5...60 °C