




BRAP651001ELN



Socle de goulotte alu, 65x100, anodisé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	65 mm
Largeur	100 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure / utile	5 400 - 5 400 mm ²

Couvercle, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Largeur de la partie supérieure 1	80 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0
Largeur de la partie supérieure 3	0

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	10
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	28

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
----------------------------------	-----------------------------------

Installation, montage

Perforation de socle	Non
----------------------	-----

Matière

Matière	Aluminium
Traitement de surface	Anodisé

Matières

Couleur	Naturel anodisé
---------	-----------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK08
Indice de protection IP	IP40

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Goupilles de jonction en référence séparée
--------------------------	--

Équipement

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui