



BRAP651701ELN

Socle de goutte alu, 65x170, anodisé

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--|
| Format appareillages compatibles | Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB |
| Accessoires d'alignement | Goupilles de jonction en référence séparée |
| Hauteur de goutte | 65 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Largeur de goutte | 170 mm |
| Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) | 32 / 50 |
| Montage du couvercle | Intérieur |
| Largeur du couvercle | 80 mm |
| Nombre de couvercles pouvant être montés | 1 |
| Couleur | aluminium |
| Matière | aluminium |
| Groupe de matériau | aluminium |
| Type de traitement de surface | anodisé |
| Perforation de socle | Sans poinçonnage de base |
| Section intérieure / utile | 9600 mm ² |
| Nombre de compartiments | 1 / 2 |
| Nombre d'agrafes par mètre | 0 |
| Directive européenne RoHS | conformité volontaire |
| Sans halogène | Oui |