



Colonnette 2 faces hauteur 650mm alu anodisé naturel

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur	130 mm
Largeur	68 mm
Hauteur d'installation	0,65 - 0,65 m
Réglage de la hauteur	0
Section intérieure / utile	3 600 - 3 600 mm ²
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm

Couvercle, porte

Nombre de couvercles montables	2
--------------------------------	---

Equipement

Réglable	Non
Portatifs	Non

Câble

Position d'entrée du câble	Dessous
----------------------------	---------

Installation, montage

Montage au plafond possible	Non
Convient au montage au sol	Oui

Matière

Matériau	Aluminium
Traitement	Anodisé
Couleur	Anodisé naturel

Configuration

Nombre de côtés pour l'installation	Double face
-------------------------------------	-------------