



DAP45650ELN



**Colonnnette 1 face hauteur 650mm alu anodisé naturel**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Profondeur               | 66 mm                         |
| Largeur                  | 66 mm                         |
| Hauteur de montage       | 0,65 - 0,65 m                 |
| Réglage de la hauteur    | 0                             |
| Section intérieure/utile | 1 900 - 1 900 mm <sup>2</sup> |
| Forme de la colonne      | Rectangulaire                 |
| Largeur du couvercle     | 45 mm                         |

**Couvercle, porte**

|  |   |
|--|---|
| Nombre de couvercles pouvant être montés | 1 |
|--|---|

**Équipement**

|           |     |
|-----------|-----|
| Réglable  | Non |
| Portatifs | Non |

**Câble**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Position d'entrée du câble | Dessous |
|----------------------------|---------|

**Installation, montage**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Montage au plafond possible | Non |
| Convient au montage au sol  | Oui |

**Matière**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Matière               | Aluminium       |
| Traitement de surface | Anodisé         |
| Couleur               | Anodisé naturel |