



**Colonnette 1 face hauteur 650mm alu anodisé naturel**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Profondeur                 | 66 mm                         |
| Largeur                    | 66 mm                         |
| Hauteur d'installation     | 0,65 - 0,65 m                 |
| Réglage de la hauteur      | 0                             |
| Section intérieure / utile | 1 900 - 1 900 mm <sup>2</sup> |
| Forme de la colonne        | Rectangulaire                 |
| Largeur du couvercle       | 45 mm                         |

**Couvercle, porte**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nombre de couvercles montables | 1 |
|--------------------------------|---|

**Equipement**

|           |     |
|-----------|-----|
| Réglable  | Non |
| Portatifs | Non |

**Câble**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Position d'entrée du câble | Dessous |
|----------------------------|---------|

**Installation, montage**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Montage au plafond possible | Non |
| Convient au montage au sol  | Oui |

**Matière**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Matériau   | Aluminium       |
| Traitement | Anodisé         |
| Couleur    | Anodisé naturel |

**Configuration**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Nombre de côtés pour l'installation | Simple face |
|-------------------------------------|-------------|