



DAP45700ELN



### Colonne 1 face hauteur 650mm alu anodisé naturel

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Profondeur	66 mm
Largeur	66 mm
Hauteur de montage	0,65 - 0,65 m
Réglage de la hauteur	0
Section intérieure/utile	1 900 - 1 900 mm <sup>2</sup>
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm

##### Couvercle, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
--	---

##### Équipement

Réglable	Non
Portatifs	Non

##### Câble

Entrée de câble	Dessous
-----------------	---------

##### Installation, montage

Montage au plafond possible	Non
Convient au montage au sol	Oui

##### Matière

Matière	Aluminium
Traitement de surface	Anodisé
Couleur	Anodisé naturel