



**Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 3-3,3m alu anodisé naturel**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Profondeur	132 mm
Largeur	132 mm
Hauteur de montage	3,0 - 3,3 m
Réglage de la hauteur	300 mm
Section intérieure/utile	4 300 - 4 300 mm <sup>2</sup>
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm

**Couvercle, porte**

Nombre de couvercles pouvant être montés	2
--	---

**Équipement**

Réglable	Oui
Portatifs	Non

**Câble**

Entrée de câble	Dessus
-----------------	--------

**Installation, montage**

Montage au plafond possible	Oui
Convient au montage au sol	Oui

**Matière**

Matière	Aluminium
Traitement de surface	Anodisé
Couleur	Naturel andosied

DAS2453000ELN

