



Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 3,3-3,6m alu anodisé naturel

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur	132 mm
Largeur	132 mm
Hauteur de montage	3,3 - 3,6 m
Réglage de la hauteur	300 mm
Section intérieure/utile	4 300 - 4 300 mm ²
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm

Couvercle, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	2
--	---

Équipement

Réglable	Oui
Portatifs	Non

Câble

Entrée de câble	Dessus
-----------------	--------

Installation, montage

Montage au plafond possible	Oui
Convient au montage au sol	Oui

Matière

Matière	Aluminium
Traitement de surface	Anodisé
Couleur	Naturel andosied

DAS2453300ELN

