



EC100

#### Compteur d heures

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

##### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 45 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-20 - 60 °C
-----------------------------------	-------------

##### Connectivité

Type de raccordement	Borne à vis
----------------------	-------------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

##### Dimensions

Hauteur	90 mm
---------	-------

Largeur	35 mm
---------	-------

Profondeur	60 mm
------------	-------

##### Alimentation électrique

Tension d'alimentation	230 V +/- 15%
------------------------	---------------

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

##### Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

##### Equipement

Nombre de canaux	6
------------------	---