



EC100

Compteur d heures

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules 2

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 45 °C

Température de stockage/transport -20 - 60 °C

Connectivité

Type de raccordement Borne à vis

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm²

Dimensions

Hauteur 90 mm

Largeur 35 mm

Profondeur 60 mm

Alimentation électrique

Tension d'alimentation 230 V +/- 15%

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Installation, montage

Montage Rail DIN

Equipement

Nombre de canaux 6