



EC150

Compteur divisionnaire monophasé direct 63A simple tarif

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de pôles

1P+N

Courant électrique

Courant assigné nominal

63 A

Courant de circuit de mesure maximum

63 A

Capacité

Nombre de modules

3

Connectivité

Type de raccordement

Raccordement direct

Dimensions

Hauteur

90 mm

Equipement

Type d'émetteur d'impulsion

Electrique

Compatibilité

Convient pour

Achat

Installation, montage

Montage sur

Rail DIN

Mesure

Système de mesure

Mesure directe

Type d'appareil de mesure

Électronique

Plage de mesure de la fréquence

50 - 60 Hz

Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie

1

Fonctions

Classe de précision

B

Type de code douane

Tarif simple

Sécurité

Classe de protection (IP)

IP20

Conditions d'utilisation

Température de service

-10 - 55 °C

Puissance

Puissance consommée VA	1,30 VA
Puissance dissipée totale sous IN	0,20 W

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------