



EC150

## Compteur divisionnaire monophasé direct 63A simple tarif

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type de pôles	1P+N
---------------	------

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
Courant de circuit de mesure maximum	63 A

#### Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

#### Connectivité

Type de connection/prise	Raccordement direct
--------------------------	---------------------

#### Dimensions

Hauteur	90 mm
---------	-------

#### Principaux attributs électriques

Type d'émetteur d'impulsion	Electrique
-----------------------------	------------

#### Compatibilité

Adapté à	Achat
----------	-------

#### Mesure

Système de mesure	Mesure directe
Type d'appareil de mesure	Electronique
Plage de mesure de la fréquence	50 - 60 Hz

#### Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	1
-----------------------------------------------	---

#### Fonctions

Classe de précision	B
Type de tarif	Tarif simple

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 55 °C
Température de stockage/transport	-25 - 70 °C

#### Puissance

---

Puissance consommée VA	1,30 VA
Puissance dissipée totale sous IN	0,20 W

---