



EC152

Compteur divisionnaire monophasé direct 63A double tarif

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de pôles 1P+N

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Courant de circuit de mesure maximum 63 A

Capacité

Nombre de modules 3

Connectivité

Type de raccordement Raccordement direct

Dimensions

Hauteur 90 mm

Largeur 52,50 mm

Principaux attributs électriques

Type d'émetteur d'impulsion Electrique

Compatibilité

Adapté à Achat

Mesure

Système de mesure Mesure directe

Type d'appareil de mesure Electronique

Plage de mesure de la fréquence 50 - 60 Hz

Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie 1

Fonctions

Classe de précision B

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 55 °C

Température de stockage/transport -25 - 70 °C

Puissance

Puissance consommée VA	1,30 VA
Puissance dissipée totale sous IN	0,20 W
