



EC352

## Compteur divisionnaire triphasé direct 63A double tarif

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type de pôles 3P+N

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Courant de circuit de mesure maximum 63 A

#### Capacité

Nombre de modules 4

#### Connectivité

Type de connection/prise Raccordement direct

#### Dimensions

Hauteur 90 mm

Largeur 72 mm

#### Principaux attributs électriques

Type d'émetteur d'impulsion Electrique

#### Compatibilité

Adapté à Achat

#### Mesure

Système de mesure Mesure directe

Type d'appareil de mesure Electronique

Plage de mesure de la fréquence 50 - 60 Hz

#### Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie 4

#### Fonctions

Classe de précision B

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 55 °C

Température de stockage/transport -25 - 70 °C

#### Puissance

---

Puissance consommée VA	8,40 VA
Puissance dissipée totale sous IN	1,80 W

---