



EC352

Compteur divisionnaire triphasé direct 63A double tarif

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de pôles	3P+N
---------------	------

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
Courant de circuit de mesure maximum	63 A

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Connectivité

Type de raccordement	Raccordement direct
----------------------	---------------------

Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	72 mm

Equipement

Type d'émetteur d'impulsion	Electrique
-----------------------------	------------

Compatibilité

Convient pour	Achat
---------------	-------

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Mesure

Système de mesure	Mesure directe
Type d'appareil de mesure	Électronique
Plage de mesure de la fréquence	50 - 60 Hz

Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	4
---	---

Fonctions

Classe de précision	B
---------------------	---

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 55 °C
------------------------	-------------

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Puissance

Puissance consommée VA	8,40 VA
Puissance dissipée totale sous IN	1,80 W

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------