



EC360

**Compteur divisionnaire triphasé direct 100A simple tarif**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type de pôles 3P+N

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 100 A

Courant de circuit de mesure maximum 100 A

**Capacité**

Nombre de modules 7

**Connectivité**

Type de raccordement Raccordement direct

**Dimensions**

Hauteur 90 mm

Largeur 122,50 mm

**Principaux attributs électriques**

Type d'émetteur d'impulsion Electrique

**Compatibilité**

Adapté à Achat

**Mesure**

Système de mesure Mesure directe

Type d'appareil de mesure Electronique

Plage de mesure de la fréquence 50 - 60 Hz

**Alimentation électrique**

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie 4

**Fonctions**

Classe de précision B

Type de code douane Tarif simple

**Sécurité**

Classe de protection (IP) IP20

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10 - 55 °C

Température de stockage/transport -25 - 70 °C

**Puissance**

---

Puissance consommée VA	7,50 VA
Puissance dissipée totale sous IN	1,80 W

---