EC370

Compteur tri via transfo simple tarif

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de pôles	3P+N

Courant électrique

Courant assigné nominal	6 000 A
Courant de circuit de mesure maximum	6 000 A

Capacité

Nombre de modules	4

Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	72 mm

Principaux attributs électriques

Type d'émetteur d'impulsion	Electrique

Compatibilité

Adapté à	Achat

Mesure

Système de mesure	Transformateur de mesure
Type d'appareil de mesure	Electronique
Plage de mesure de la fréquence	50 - 60 Hz

Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'energie	4

Fonctions

Classe de précision	B
Type de tarif	Tarif simple

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 55 °C
Température de stockage/transport	-20 - 70 °C

Puissance

Puissance consommée VA	8,40 VA

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Puissance dissipée totale sous IN	1,80 W