



EC370

## Compteur tri via transfo simple tarif

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type de pôles 3P+N

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 6 000 A

Courant de circuit de mesure maximum 6 000 A

#### Capacité

Nombre de modules 4

#### Dimensions

Hauteur 90 mm

Largeur 72 mm

#### Principaux attributs électriques

Type d'émetteur d'impulsion Electrique

#### Compatibilité

Adapté à Achat

#### Mesure

Système de mesure Transformateur de mesure

Type d'appareil de mesure Electronique

Plage de mesure de la fréquence 50 - 60 Hz

#### Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie 4

#### Fonctions

Classe de précision B

Type de tarif Tarif simple

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 55 °C

Température de stockage/transport -20 - 70 °C

#### Puissance

Puissance consommée VA 8,40 VA

