



EC700

Concentrateur d'impulsions RS485 Jbus-Modbus

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée	7
-----------------------------	---

Dimensions

Hauteur	90 mm
---------	-------

Largeur	67 mm
---------	-------

Profondeur	50 mm
------------	-------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 55 °C
------------------------	-------------